



# 电磁阀

VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-1P4-6-R1

产品代号: 1492138

FESTO



## 技术参数

特性	值
设计结构	膜片阀 强制
驱动类型	电气的
密封原则	软性
装配位置	磁铁竖直安装
安装类型	线路安装
过程阀接口	G1
电连接	插头 方块形结构 符合EN 175301-803标准 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803
额定尺寸	27.5 mm
阀功能	2/2 常闭, 单电控
手控装置	无
流动方向	不可逆
介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 惰性气体 矿物油 水 中性流体 其它介质视要求而定
过程阀的额定压力	40
差压	0 bar
线圈的特性参数	24 V DC: 11 W
许用压力波动	+/- 10 %
工作压力	0 ... 6 bar
最大粘度	22 mm <sup>2</sup> /s
介质温度	-10 ... 80 ° C
环境温度	-10 ... 35 ° C
漏气率符合 EN 12266-1标准	A
流量 Kv	11 m <sup>3</sup> /h
标准额定流量	11,750 l/min
切换时间, 打开	275 ms
切换时间, 关闭	290 ms
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息, 壳体	不锈钢铸件
外壳的材料编号	1.4581
材料信息, 密封	EPDM
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀
材料编号, 螺钉	1.4301
产品重量	1,500 g
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响