



PRODUCT-DETAILS

E1.2N 1000 Ekip Touch LI 3p WMP

E1.2N 1000 Ekip Touch LI 3p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2N 1000 Ekip Touch LI 3p WMP
产品ID	1SDA072154R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644760045
目录说明	E1.2N 1000 Ekip Touch LI 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip/TOUCH-LI R 1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	c58da684-c767-46e4-802d-a1f9f920477d Italy (IT)
简化的SCIP	ac26ba8a-dfa0-4caf-b686-df837bdea1b1 Croatia (HR) 1dabeb9a-6498-42ba-84ea-db4d72594327 Germany (DE) aa7ad804-fde6-422d-be2f-e35eca1fc0f1 Finland (FI) e5a238e1-a664-45ad-8f63-1b7634052cd3 Germany (DE) e5a238e1-a664-45ad-8f63-1b7634052cd3 Germany (DE) 5443241a-b9c4-4f48-8cde-fa60bd08c5b3 Poland (PL) b1a756b1-5119-40cd-8866-77f005a620c4 Poland (PL) 28768561-3fd4-4691-9005-d3fcc024720e Denmark (DK) 478d0acd-c687-40d8-a63f-260aeb51d821 Greece (GR) 97019b86-d239-4cc8-b1f3-3e097137b46f Hungary (HU) 1dabeb9a-6498-42ba-84ea-db4d72594327 Germany (DE) 28768561-3fd4-4691-9005-d3fcc024720e Denmark (DK) a2ebc957-f7df-4bea-be00-9ac866151773 Spain (ES) 97019b86-d239-4cc8-b1f3-3e097137b46f Hungary (HU) 76f71bef-546d-41a2-b2a1-8225212a55f3 Belgium (BE) 77ff354b-f490-4741-b287-e99e0fe96416 Germany (DE) 306e4ea0-3f1a-4032-adae-b8f50e86fe8d Bulgaria (BG) 2aacb8f2-2b64-4691-907d-0dc83038b9ec Norway (NO) 30ee8aec-be8b-4b8a-a79b-7fa8966208ac Germany (DE) 98ba1536-565e-4607-954c-a0860a82a9a2 Sweden (SE) bccce0a33-c5c3-4711-abb3-533c11e9ac4d France (FR) 98ba1536-565e-4607-954c-a0860a82a9a2 Sweden (SE) 5443241a-b9c4-4f48-8cde-fa60bd08c5b3 Poland (PL) 11ba5884-17ad-4421-a2ea-68db539a8486 France (FR) a2b2d042-6177-4c6b-aeb2-cd91e1759055 Germany (DE) 2fceb538-2a6f-4bbd-b5ed-93b6f4c788fd Sweden (SE) 77ff354b-f490-4741-b287-e99e0fe96416 Germany (DE) 28811848-82e5-4bf0-b467-78f80bb0a627 Estonia (EE) a2ebc957-f7df-4bea-be00-9ac866151773 Spain (ES) Obee2da7-b918-4052-984a-049f7aeba11d Netherlands (NL) 11ba5884-17ad-4421-a2ea-68db539a8486 France (FR) 478d0acd-c687-40d8-a63f-260aeb51d821 Greece (GR) 8986d3af-57f7-4bf5-8347-46b9e30d1bfa Poland (PL) 28811848-82e5-4bf0-b467-78f80bb0a627 Estonia (EE) Obee2da7-b918-4052-984a-049f7aeba11d Netherlands (NL) b1a756b1-5119-40cd-8866-77f005a620c4 Poland (PL) 76f71bef-546d-41a2-b2a1-8225212a55f3 Belgium (BE) 2162a95b-f5e6-4b90-ab4f-344bc2fdaa7f Belgium (BE) 2b652160-3b87-409b-b817-290440b6a37c Portugal (PT) 8986d3af-57f7-4bf5-8347-46b9e30d1bfa Poland (PL) 2162a95b-f5e6-4b90-ab4f-344bc2fdaa7f Belgium (BE) aa7ad804-fde6-422d-be2f-e35eca1fc0f1 Finland (FI) af65aac1-5bc8-4816-8daa-2014e88cd28e Czech Republic (CZ) 30ee8aec-be8b-4b8a-a79b-7fa8966208ac Germany (DE) 2aacb8f2-2b64-4691-907d-0dc83038b9ec Norway (NO) a2b2d042-6177-4c6b-aeb2-cd91e1759055 Germany (DE) 412e9d2a-f849-42e1-9290-d8d74649f243 Hungary (HU) 412e9d2a-f849-42e1-9290-d8d74649f243 Hungary (HU) af65aac1-5bc8-4816-8daa-2014e88cd28e Czech Republic (CZ) 306e4ea0-3f1a-4032-adae-b8f50e86fe8d Bulgaria (BG) 2fceb538-2a6f-4bbd-b5ed-93b6f4c788fd Sweden (SE) ac26ba8a-dfa0-4caf-b686-df837bdea1b1 Croatia (HR) bccce0a33-c5c3-4711-abb3-533c11e9ac4d France (FR) 2b652160-3b87-409b-b817-290440b6a37c Portugal (PT)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	Z1NQEAD000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644760045
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	278 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	18 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	270 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	20 kg
1级包装 EAN	8015644760045

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0024

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	156 W
额定电流 (I _n)	1000 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 66 kA (230 V AC) 66 kA (380 V AC) 66 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 50 kA (660 V AC) 50 kA (690 V AC) 50 kA

额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 50 kA for 3 s 30 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 50 kA
额定持续电流 (I _u)	1000 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Touch LI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	N
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

