

CARACTERÍSTICAS

- Linterna recargable para zonas peligrosas
- Carcasa de aluminio de alta resistencia
- Sujeción segura
- A prueba de explosiones
- Fácil de usar, sin mantenimiento
- Se suministra con muñequera

Linterna de LED RS Pro ATEX, IEC ex recargable, 157 lm

Código RS 133-6301



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Linterna LED recargable intrínsecamente segura RS Pro para usar en zonas peligrosas 1 y 2. Esta linterna de LED se ha fabricado con una carcasa de aluminio de alta resistencia y dispone de una sujeción segura, luz de linterna frontal y un proyector trasero .

Especificaciones

Estilo de linterna	Recta
Tipo de lámpara	LED
Luminosidad	157lm
Calibre	200m
Tipo de haz	Punto a inundación
Modos de conmutación	Alto, bajo
Color de la luz	Blanco
Color	Negro
Material de la caja	Aluminio
Anticorrosivo	No
Zona	Zona 1, Zona 2, Zona 21 , Zona 22
Zona peligrosa	Sí
Aplicaciones	Mantenimiento de automoción, atención sanitaria, bricolaje y acampada

Modos Especificaciones

Parámetros	Modo alto	Modo bajo / Luz estroboscópica
Salida de luz	157lm	
Tiempo de ejecución	9hour	18hours
Distancia del haz	200m	

Especificaciones

Recargables	Sí
Baterías	2,2 ah Li-Lion
Tiempo de carga	6hours
Indicador de batería	No

Especificaciones mecánicas

Longitud	156mm
Diámetro de la cabeza	35mm
Peso (con baterías)	190g

Categoría de protección

Índice de protección IP	IP68
--------------------------------	------

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	CE , UL, RoHS
Certificación de zonas peligrosas	ATEX; IECEx

