



Sicherungseinsatz

Katalog Nr. **DMM-B-11A**

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	11
Bemessungsspannung			AC 1000 V DC 1000 V
Größe			10 x 38 mm
Auslösecharakteristik	Klasse		superflink
Norm/Approbation			UL
Form			zylindrisch
Normen/Bestimmungen			UL 248-14

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Größe			10x38 mm
Bemessungsspannung		V	1000 - 1000
Bemessungsspannung			sonstige
Spannungsart			AC/DC
Betriebsklasse			sonstige
Betriebsfrequenz		Hz	45 - 62
Nennstrom		A	11
Mit Schlagmelder			nein
Auslösecharakteristik			sonstige
Abschaltleistung		kA	20

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produktdatenblatt (PDF)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1047_DMM-B.pdf
-------------------------	---