



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MF20SR
Modèle d'actionneur	MF20SR-24M
Destination du produit	Vannes papillon
Commande	Tournant
Type de commande	Électrique
Signal de retour	2...10 V CC
Puissance consommée en W	5,5 W
Consommation moyenne au maintien en W	3 W
Retour perte de puissance	Rappel à ressort
Signal de commande	Proportionnel/Modulant
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	177 lb.in 20 N.m
Longueur de fil	1,5 m
Degré de protection IP	IP54
Matière	PTFE (polytetrafluoroethylene): bouchon
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,900 Cm
Largeur de l'emballage 1	12,200 Cm
Longueur de l'emballage 1	28,000 Cm
Poids de l'emballage 1	2,360 Kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	30 Cm
Largeur de l'emballage 2	40 Cm
Longueur de l'emballage 2	60 Cm
Poids de l'emballage 2	7,730 Kg
Type d'emballage 3	P12

Nb produits dans l'emballage 3	12
Hauteur de l'emballage 3	45,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 Cm
Poids de l'emballage 3	42,920 Kg

Durabilité de l'offre

Règlementation REACh	Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0