



EINE VERRIEGELUNG FÜR ZWEI GRÖSSEN AN SCHRAUBSICHERUNGEN

Dank der abgestuften Gewindedurchmesser deckt jede Verriegelung gleich zwei gängige Schraubgewinde ab.

Die E218-Schraubsicherungs-Verriegelung sichert D01- und D02-Sockel mit E14- und E18-Gewinde.

Technologien

- Mit abgestuftem Gewindedurchmesser für E14 und E18 Gewinde
- Mit beiliegendem gelben Spezialschlüssel zum Setzen und Entfernen der Verriegelung
- Mehrere Schraubsockel können durch die flexible Aufnahme in Reihe mit Hilfe eines Seils oder Kabelschloss gesichert werden

Einsatz und Anwendung

- Sicherung von Schraubsicherungen im Wartungsfall
- Verriegelung wird in den Schraubsockel eingedreht und verhindert dadurch ein Einsetzen der Sicherungspatrone
- Zum Einhängen eines Vorhangschlosses und damit LOTO-konform
- Mehrere Schraubsicherungs-Verriegelungen können in Reihe mit einem Kabelschloss gesichert werden
- Mit weißem Warnaufkleber für die eindeutige Kommunikation

Varianten

- für E14 und E18 Gewinde

Technische Daten - E218

Breite	52 mm
Bügelstärke	6,5 mm
Einhängepunkte	1
Färbung	rot
Gewicht	20 g
Länge mm	25 mm
Tiefe	25 mm
EAN	4003318836770