



### Koppelingen voor metalen beschermsslant met vloeistofdichte coating

- LTS-90FMC, 90° compressiekoppeling, IP68

Buitendraad, messing vernikkeld. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

#### Hoofdkenmerken

- 90° meerdelige compressiekoppeling inclusief polyamide afdichting
- excellente treksterkte



HelaGuard LTS-90FMC 90°, compressiekoppeling.

<b>MATERIAAL</b>	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-40 °C tot +135 °C



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	SW huis	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
LTS12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-32400
LTS16-90FMC-M16	16	M16	10,7	20	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-32401
LTS16-90FMC-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	10 st.	metaal (ML)	166-32402
LTS20-90FMC-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	10 st.	metaal (ML)	166-32403
LTS25-90FMC-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	10 st.	metaal (ML)	166-32404
LTS32-90FMC-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	2 st.	metaal (ML)	166-32405
LTS40-90FMC-M40	40	M40	32,7	46	52	18,0	1 st.	metaal (ML)	166-32406
LTS50-90FMC-M50	50	M50	37,7	57	58	18,0	1 st.	metaal (ML)	166-32407
LTS63-90FMC-M63	63	M63	49,0	72	70	20,0	1 st.	metaal (ML)	166-32408

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.