

Coffret 3/8" 59 outils en mm

74-J59

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:12:12



DESCRIPTION

Coffret 3/8" 59 outils en mm

Coffret bi-matière 652-BM1 : 425 x 280 x 92 mm. Platine 652-P2.Finition chromée polie brillante. Poids : 7,1 kg.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1, NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1, DIN 3120, DIN 3122

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	DOUILLES ET ACCESSOIRES 3/8" - COFFRET DE 59
Référence commerciale	74-J59

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:12:12

74-J59
Coffret 3/8" 59 outils en mm

Poids (kg)	4.650
Contenant	Coffret
Nombre de pièces	59
Compatibilité	Non concerné
Garantie	O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

Composition

	x 3	Douilles courtes 3/8" 6 pans en mm JH-... Ref : 7 - 8 - 9 mm
	x 13	Douilles courtes 3/8" 12 pans en mm J-...Douilles_3/8_MM Ref : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
	x 13	Douilles longues 3/8" 6 pans en mm JHL-... Ref : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
	x 2	Douilles longues 3/8" 12 pans en mm JL-... Ref : 22 - 24 mm
	x 1	Cliquet 3/8" à inversion par levier J-150-A
	x 2	Rallonges 3/8" droites J-2... Ref : J-210 - J-215
	x 1	Rallonge 3/8" flexible J-220

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:12:12

	x 1	Poignée 3/8" coulissante J-120
	x 1	Cardan 3/8" J-240
	x 2	Douilles porte-embouts 3/8" junior JD-... Ref : JD-1 - JD-2
	x 5	Boite de 5 embouts 1/4" standard 6 pans E-114-H... Ref : E-114-H3 - E-114-H4 - E-114-H5 - E-114-H6 - E-114-H7
	x 2	Boite de 5 embouts 5/16" standard 6 pans E-214-H... Ref : E-214-H8 - E-214-H10
	x 4	Boite de 5 embouts 1/4" standard fente E-114-F... Ref : E-114-F4 - E-114-F5,5 - E-114-F6,5 - E-114-F8
	x 1	Boite de 5 embouts 5/16" standard Fente E-214-F... Ref : E-214-F13
	x 3	Boite de 5 embouts 1/4" standard Phillips E-114-PH... Ref : E-114-PH1 - E-114-PH2 - E-114-PH3
	x 1	Boite de 5 embouts 5/16" standard Pozidriv E-214-PZ... Ref : E-214-PZ4

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:12:12