

ROULETTE EN TÔLE D'ACIER EMBOUTIE INOXYDABLE ROUE CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE CORPS POLYAMIDE

**NON TACHANT****INOX**

CARACTÉRISTIQUES

Ø de la roue	100
Largeur du bandage	36
Hauteur	128
Déport	39
Type de moyeu	à rouleaux
Charge maxi	150

Monture : tôle d'acier emboutie inoxydable
AISI 304 - Pivotement sur deux couronnes de
billes

Fixation : à trou central pivotante

Bandage : caoutchouc élastique bleu non
tachant. Dureté Shore A 70°±4

Roue : polyamide 6 noir

Moyeu : roulement à rouleaux inox