


Datenblatt:

## Nylonstecker T25 sw

Nylonstecker T25 sw  
Kabeldurchmesser 13,9mm



Artikelnummer	14 9644
EAN	7611007718442 
Einheits Nr.	
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	4.0 x 4.0 x 8.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.090 Kg
Ursprungsland	DE
Zolltarifnr.	85369010

### Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Stecker
Marke	STEFFEN
Modell	Typ 25
Produktfarbe	Schwarz
Nennstrom	16 A
Nennspannung	400 V
Nennleistung	6400 W
Steckertyp	Typ 25
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Produkthöhe	40 mm
Produktbreite	40 mm
Produkttiefe	80 mm
Gewicht netto	0.090 Kg
Verpackungsart	offen