

3103 : Clé à cliquet à tête flexible 8-17 mm



Les + produit :

Accessibilité :

Tête flexible à 180° et fourche avec un angle de 15°.

Rapidité :

Clé à cliquet avec un angle de reprise de 5°.

Confort :

Œil à profil 12 pans : mise en place facile sur l'écrou.

Description

Clé idéale pour les serrages dans les endroits difficiles d'accès.

Le jeu contient les dimensions les plus couramment utilisées : 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 17 mm.

Livrées dans un étui de rangement. Dimensions indiquées sur l'étui, permettant une sélection rapide et un rangement facile.



Références

Ref	Nombre de clés	A mm	Dimensions mm	kg
310325	7	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17	190 x 82 x 35	0,630

