







Gewinde Thread	SW	Ø A Eckmaß Width Across corner	C max.	D	Klemmbereich Clamping Range		O- Dichtring Seal	Artikelnummer Part No.	
					(ØF)	(ØG)		Messing Brass	Messing Bleifrei Lead free Brass
M12x1,5	16	17,6	26,5	6,5	3,5-7	1	9x2	53112610	53112610LF
M16x1,5	20	22	33	7	4,5-10	4	13x2	53112620	53112620LF
M20x1,5	24	26,4	37	8	7-13	5	17x2	53112630	53112630LF
M25x1,5	29	31,9	38,5	8	9-17	7,5	22x2	53112640	53112640LF
M32x1,5	36	39,6	45,5	9	11-21	9	28x2	53112650	53112650LF
M40x1,5	45	49,5	48	9	19-28	15	36x2	53112660	53112660LF
M50x1,5	54	59	55,5	10	27-35	21	46x2	53112670	53112670LF

Technische Änderungen vorbehalten
technical subject to change without notice

Toleranzen / tolerances:				Werkstoff / material:			Oberfläche / surface		Gewicht / weight:		Volumen / volume:		Farbe / color:			
				Bearb. / edited		Datum / date	Name / name	Geprüft / checked		Datum / date		Name / name		Maßangaben in dimension units		mm
						18.10.2010	M. Schmid			18.10.2010		D. Müller				
Projektion / projection :				Maßstab / scale:		Benennung / name:										
				2:1 (M20x1,5)		SKINTOP MS-SC-M DATEN UND MONTAGEBLATT SKINTOP MS-SC-M TECHNICAL DATA SHEET										
01	510000001977			10.02.2020 MAAU1	30.07.2020 DAMU1					Zeichnungs-Nr. / drawing no: DM53112610DE_EN					Blatt sheet 1/1	Dok. Art. doc. type LOM
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number			Datum / date Bearb./edited		Gepr./check.	Ersatz für / substitute for: DM53112610DE_EN VS00								DIN A 3	