



Enrouleur mural  
Wall mount

<b>Gamme / Range</b>	WELCOME
<b>Référence / Reference</b>	RW 40 RB
<b>Code usine</b>	NC
<b>Douane / Customs</b>	73269098
<b>EAN</b>	3321369960307

<b>Longueur / Largeur</b>	105 mm
<b>Largeur / Width</b>	90 mm
<b>Hauteur / Height</b>	170 mm
<b>Diamètre / Diameter</b>	80 mm
<b>Longueur sangle / Strap length</b>	4 m
<b>Hauteur sangle / Strap height</b>	50 mm
<b>Poids / Weight</b>	1,0 kg

**DESCRIPTION :**

- Enrouleur mural
- Avec sangle longueur 4 m
- Equipé d'un frein et d'un système anti-panique
- Coloris enrouleur : noir
- Coloris sangle : rouge et blanc
- A fixer au mur

**ACCESSOIRES :**

- 1 récepteur mural
- 6 fixations

**EMBALLAGE :**

- 1 élément par carton
- 10 éléments par carton

<b>Fabriqué en / Made of</b>	Polypropylène et acier / Polypropylene and steel
<b>Coloris enrouleur / Wall mount color</b>	Noir / Black
<b>Coloris sangle / Strap color</b>	Rouge et blanc / Red and white

**DESCRIPTION :**

- Wall mount belt barrier
- 4-m long strap
- Equipped with a brake and an anti-panic system
- Wall mount color: black
- Strap color: red and white
- To be fixed on the wall

**ACCESSORIES :**

- 1 wall receiver
- 6 fixations

**PACKING :**

- 1 piece in a cardboard box
- 10 pieces in a cardboard box



x 6

RW 40 RB



3 321369 960307

	Surconditionnement / Over packaging		Conditionnement / Packaging	
<b>UVC/Consumer sales unit</b>	10		1	
<b>Carton / Cardboard box</b>	480 x 380 x 130 mm		180 x 90 x 110 mm	
<b>Hauteur palette / Pallet height</b>	1,2 m	1,8 m	1,2 m	1,8 m
<b>Cartons par couche / Boxes per layer</b>	4	4	40	40
<b>Couches par palette / Layers per pallet</b>	8	12	8	12
<b>Cartons par palette / Boxes per pallet</b>	32	48	320	480
<b>Produits par palette / Products per pallet</b>	320	480	320	480
<b>Poids palette net / Pallet net weight</b>	320 kg	480 kg		
<b>Poids palette brut / Pallet gross weight</b>	340 kg	500 kg		