



Forets cylindriques A100 en coffrets métalliques

Géométrie	Hélice normale, 30°
Affûtage	118°
Traitement	Bleu
Utilisation	Générale: Aciers, fontes, etc. jusqu'à 1000 N/mm ²
note	A= Nb de forets B= Composition (A194 - Jeu de forets sans boîte)



Spiralbohrer Typ A100 in Metallkassette,

Spiralwinkel	ca. 30°, rechtsschneidend
Anschliff	Kegelmantel 118°
Oberfläche	Dampfangelassen
Anwendung	Für normale Bohrarbeiten in Metallkassette
Inhalt	A= Anzahl der Bohrer im Satz. B= Durchmesser im Satz



Spiraalboren, cil. schacht Sets in stalen dozen (A100)

Spaangroef	Normale spiraalhoek, ca. 30°
Punthoek	Kegelmantel 118°
Oppervlaktebeh	Stoomontlaten
Toepassing	Algemeen gebruik, voor staal en gietijzer tot 1000 N/mm ² .
Notitie	A194, Borenssets zonder stalen dozen.

Entry Code	Set No.	A	B
A1903	3	21	1/16 - 3/8 x 1/64
A1904	4	11	1/16 - 3/8 x 1/32
A19012	12	60	No.1 - No.60
A19014	14	26	A - Z
A19018	18	29	1/16 - 1/2 x 1/64
A19020	20	15	1/16 - 1/2 x 1/32
A19060	60	13	1/16 - 1/4 x 1/64
A190200	200	24	1,0 mm - 10,5 mm x 0,5 +3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm

Entry Code	Set No.	A	B
A190201	201	19	1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm
A190202	202	51	1,0 mm - 6,0 mm x 0,1 mm
A190203	203	41	6,0 mm - 10,0 mm x 0,1 mm
A190204	204	25	1,0 mm - 13,0 mm x 0,5 mm
A190206	206	29	1,0 mm - 13,0 mm x 0,5 mm +3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm
A190209	209	91	1,0 mm - 10,0 mm x 0,1 mm