



Tournevis SAMSOFORCE Résistorx®

lame ronde

TB-10R80

TB-...R...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Version du 2024-08-21 11:58:29





DESCRIPTION

Tournevis SAMSOFORCE Résistorx® lame ronde

Confort : Gaine bi-matière antidérapante
Productivité : Reperage de l'empreinte rapide grâce au code couleur.
Longévité : Lame chromée avec bout traité bruni.

Lame chromée avec bout traité bruni. Manche bi-matière.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 8764-2, NF ISO 8764-1, DIN 5264

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Version du 2024-08-21 11:58:29



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	TOURNEVIS BI-MATIERE RESISTORX N°10 4X80 MM
Référence commerciale	TB-10R80
L (mm)	160
Poids (g)	400
l (mm)	80
d (mm)	4
D (mm)	20
Empreinte	N°10
Garantie	O

Garantie appliquée**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillé
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Version du 2024-08-21 11:58:29

