

# 440

## Aspiratore

- Professionale aspira trucioli, polveri e liquidi
- Presa integrata per un collegamento diretto ad un utensile elettrico portatile max 2000W
- Arresto ritardato di 8 secondi per l'aspirazione completa delle polveri residue
- Filtro conforme alla categoria BIA «C»

### Dati Tecnici



Capacità serbatoio: totale 35 lt

liquidi 17 lt

polveri 30 dm<sup>3</sup>

Potenza assorbita: 1000W

Potenza max alla presa: di servizio 2000W

Flusso aria max : 55 lt/sec

Portata aria effettiva: 200 m<sup>3</sup>/h

Superficie filtro: cm<sup>2</sup> 4700/BIA "C"

Depressione max: 2150 mm/H<sub>2</sub>O

Peso: 8,0 Kg

**Accessori in dotazione:**

2 tubi flessibili, 2 prolunghe rigide, 1 impugnatura, 2 bocchette, 1 spazzola combinata per pavimenti e per liquidi, sacco carta a doppio strato, cartuccia filtro, filtro in poliuretano, filtro nylon a canestro