


スイッチングエレ メント

70-100.0

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/70-100.0/...>

お客様の製品:



70-100.0 スイッチングエレメント

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

max. 12 VDC, 50 mA
min. 1 VDC, 10 mA

接点:

1 NO

スイッチング定格:

42 V @ 0,1 A

電気的寿命:

500 000 cycles of operation at 5VDC, 1mA

電気強度:

250 VAC、1分間

機械的特性

端子:

PCBターミナル

接点 材質:

銀

スイッチング動作:

モメンタリ

スイッチング方式:

ショートトラベルエレメント

スイッチングシステム:

ショートトラベル スナップアクション スwitchingシステム、2つの独立した接点と押し感による操作
Guarantees reliable switching even of very light loads.
1 normally open contact

機械的寿命:

加工箔使用時の操作回数500,000回

操作力:

5 N ±2 Nデコホイル付き, >最大50 N (テストプランジャー付きボタン中央で、DIN 42115に準拠)

操作トラベル:

0.3 mm

重量:

0.001 kg

周辺条件

IP保護等級:

IP65 (前面、オーバーレイホイル付き)

使用温度:

- 20 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 30 ° C ... + 85 ° C

認証

準拠: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS)

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: スイッチングエレメント, ショートトラベルエレメント, 42 V @ 0,1 A, 銀, 1 NO, PCBターミナル

製品属性: スペーシングキャップ無しで使用

配線図:



コンポーネント レイアウト:

