

特点

- 低噪声级别
- 税前利润热塑性塑料外壳
- 方形方向
- 可安装在水平和垂直位置

**RS Pro 25mm 、 24 v 直流、直
流轴流风扇、 60 x 60 x
22.1m³ 、 μ v/h 、 1W**

RS 号: 541-5211



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 系列交流双滚珠轴承轴流风扇提供经济实惠的冷却解决方案、同时不会影响质量或可靠性。提供坚固的压铸铝框架和交流罩极阻抗保护电动机、这些风扇特别适用于多种应用

一般规格

| | |
|------|--|
| 气流 | 13CFM |
| 风扇转速 | 2500rpm |
| 静压 | 最大 0.08in / H2O |
| 噪音级别 | 19dB |
| 曲线方向 | 向后 |
| 框架 | 除税前利润 UL94V - 0 塑料 |
| 叶轮 | 除税前利润 UL94V - 0 塑料 |
| 警报功能 | 否 |
| 应用 | 服务器机架、电气机柜和外壳；生产线、吊扇 / 通风台式计算机、电动机发动机（汽车中的散热器）、发电机、空气压缩机 |

电气规格

| | |
|---------|-------------------------------|
| 电动机 | 无刷直流、自动切断、自动重启、极性保护 |
| 交流或直流操作 | dc |
| 功耗 | 1W |
| 电源电压 | 24 V 直流 |
| 额定电压 | 24 V 直流 |
| 最大电流 | 60mA |
| 介电强度 | 500Vac / 分钟 < 1mA |
| 绝缘电阻 | 引线 and 框架之间 10m 欧姆 (500VDC) |

机械规格

| | |
|------|---------------------------|
| 尺寸 | 60mm x60mm x25mm |
| 高度 | 60mm |
| 宽度 | 60mm |
| 深度 | 25mm |
| 轴承类型 | 球形 |
| 重量 | 0.068Kg (0.15bs) |
| 预期寿命 | 60、000 小时 (45°C 时为 L10) |

操作环境规格

| | |
|------|--------------|
| 工作温度 | -10°C 至 70°C |
| 存储温度 | -40°C 至 80°C |

认证

| | |
|----------|------------------------|
| 合规性 / 认证 | ul、ul、tuv、ce、UL94 - V0 |
|----------|------------------------|

