

Endlossteckbrücke - FBST 500-PLC GY - 2966838

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Endlossteckbrücke, Länge: 500 mm, Farbe: grau

Artikeleigenschaften



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20 STK
GTIN	 4 017918 130657
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	41.035 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41.035 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Technische Daten

Maße

Länge	500 mm
-------	--------

Allgemein

Strom	32 A
Farbe	grau

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371190
eCl@ss 4.1	27371190
eCl@ss 5.0	27371692
eCl@ss 5.1	27371692

Endlossteckbrücke - FBST 500-PLC GY - 2966838

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Approbationen

Approbationen

Approbationen

GL / EAC

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

GL

EAC
