ST-20KP020 - 圧着コンタクト

1607656

https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1607656

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



圧着コンタクト、ピン、切削型、シングルコンタクト、コンタクト径: 2 mm、圧着範囲: 1 mm^2 ... 2.5 mm^2、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品（ Pb < 0.1 % ）製品番号: 1242329

特長

- 圧着接続：防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
- 高い耐引張力の接続
- 低接触抵抗
- 製造監視が簡単

販売用データ

アイテム番号	1607656
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	******
プロダクトキー	ABREAG
カタログのページ	ページ 140 (C-2-2019)
GTIN	4046356273640
1個あたりの重量（梱包を含む）	0.976 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	0.909 g
関税率	85366990
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品ライン	圧着コンタクト
コンタクトの種類	切削型

接続データ

接続方法	圧着端子接続式
コンタクトタイプ	ピン
電線断面積	1 mm² ... 2.5 mm²

材料仕様

コンタクト表面	ニッケル（Ni）金めっき（Au）
コンタクト材質	CuZn

寸法

機械特性

コンタクト径	2 mm

機械的特性

機械的仕様

挿抜回数	100

分類

ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい
EU RoHS 物質要件を満たしています	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。 EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	Lead(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP	65556b14-c7da-4526-9707-1a83c4b5b009

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved
https://www.phoenixcontact.com

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp