

M18 BLIDRC-O

M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX COMPACTE

- Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 112 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits
- Moteur Brushless délivrant 190 Nm de couple, 3600 tr/min et 4200 cps/min
- Emmanchement 1/4 Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Indicateur de charge et éclairage LED
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- Les batteries REDLITHIUM™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3600
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4900
Réception	1/4" Hex
Couple max (Nm)	190
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933492839