


# 9923

**Max. 12 W**

## AC/DC SWITCH MODE PLUG-IN



- Kompakt enhet, lett vekt (80 g)
- 8 faste utgangsspenninger fra 4,5 til 24V
- Modulærkontakt
- Leveres med EU, UK eller AU nettilkobling
- Andre spenningsversjoner leveres på forespørsel
- Leveres uten sekundærledning
- Compact design and light weight (80 g)
- Fixed voltage versions range from 4,5 to 24V
- Modular connector
- Available with EU, UK or AU terminals
- Other output voltages on request
- Cord not included



<b>Tekniske data</b>	<b>Technical specifications</b>	
Inngangsspenning:	<i>Input voltage:</i>	190-264 VAC or 240-360 VDC
Lastregulering:	<i>Load regulation:</i>	<1%
Linjeregulering:	<i>Line regulation:</i>	<0.1%
Ripple:	<i>Ripple:</i>	<30mV p-p ved maks last og 230VAC nett <30mVp-p at max. load and 230VAC mains
Virkningsgrad (typisk)	<i>Efficiency (typical):</i>	72%
Switsjefrekvens	<i>Switch frequency:</i>	38-45 kHz
Temperaturområde:	<i>Temperature range:</i>	-10°C - +40°C.
Isolasjonsklasse:	<i>Insulation class:</i>	Class II.
Isolasjonsspenning:	<i>Insulation voltage:</i>	3000 VAC / 4300 VDC.
Electrisk sikkerhet:	<i>Electrical safety:</i>	EN 60950.
EMC	<i>EMC standards</i>	
• Emisjon:	• <i>Emission:</i>	EN 50081-1
• Immunitet:	• <i>Immunity:</i>	EN 50082-1
Nettilkobling:	<i>Mains connection:</i>	EU, UK or AU plug-in
Utgangsterminaler:	<i>Output terminals:</i>	Modulærkontakt Modular connector
Mål (LxBxH):	<i>Dimensions (LxWxH):</i>	75 x 32 x 50 mm (without plug).
Vekt:	<i>Weight:</i>	80 g (without output cable)
Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner. <i>Some technical specifications may differ for other voltage versions.</i>		

### Spenningsversjoner 9923 – Voltage versions 9923

Utgang Output (VDC)	Max. last Max. load (A)	Utgangseffekt Output power (W)
4,5	1,2	5,4
5	1,2	6,0
6	1,2	7,2
7,5	1,2	9,0
9	1,2	10,8
12	1	12,0
16	0,75	12,0
24	0,5	12,0

**www.mascot.no**  
**sales@mascot.no**  
**Phone:** +47 69 36 43 00  
**Fax:** +47 69 32 94 33

**Mascot UK**  
 PO Box 1560, Andover  
 SP11 8QZ HAMPSHIRE  
 UK  
 +44 (0)1264 357177  
 +44 (0)1264 364055

**Mascot Deutschland**  
 Mooshaldenweg 5  
 D-88069 TETTANG  
 Germany  
 +49 7542 953540  
 +49 7542 953560

**Mascot France**  
 23 Clos du Perthuis  
 F-14200 HEROUVILLE ST. CLAIR  
 FRANCE  
 +33 (0)2 31 06 04 40  
 +33 (0)2 31 06 04 50

**Mascot Benelux**  
 Wilderstraat 52  
 B-9400 APPELTERRE  
 Belgium  
 +32 (0)54 300 442  
 +32 (0)54 300 443