



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Touchscreen
Produktbestimmung	KNX Bussystem
Gerätedarstellung	Komplettgerät
Funktion verfügbar	Touch-Funktion
Prozessorname	ARM Cortex-A35 quad core
Farbton	Weiß gemalt

Zusatzmerkmale

Anschlusstyp	-
Gehäusevariante	An Wand montiert
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V DC
Max. Leistungsaufnahme in W	5,8 W Betrieb 2,2 W Stand by
Displaytyp	TFT-LCD-Bildschirm
Displayauflösung	1.024 x 600 Pixel
Anzeigefarbe	16 Millionen Farben
Displaygröße	7 Zoll
Speichertyp	8 GB Flash 2.048 MB RAM
Montageposition	Vertikal Horizontal
Material	Kunststoff
Kommunikationsnetztyp	WLAN
Höhe	196,65 mm
Tiefe	23,91 mm
Breite	132,76 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C
Schutzart (IP)	IP30

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen