


Datenblatt:

Steckdosenleiste VARIABL DUO 4+2xT13 3m mit Schalter und Haftmagnete ws

Kompakte Steckdosenleiste im exklusiven Design. Gelungene Mischung aus Innovation und Technik. Die Steckdosenleiste besteht aus 6xT13 Steckdosen mit Kinderschutz, einem T12 Stecker und 3 Meter Kabel. 2 Steckdosen sind quer platziert und sichern somit einen Gebrauch von Netzgeräten und Winkelstecker ohne Steckdosenverlust. Der Resetschalter schützt vor Sach- und Personenschaden und kann auch als Ein/Aus-Schalter genutzt werden. Mit den 2 Haftmagneten und 2 Metallklebehalterungen lässt sich die Steckdosenleiste schnell und einfach auf Metall oder anderen Oberflächen fixieren. Die Aufwickelvorrichtung verhindert einen Kabelsalat bei Nichtgebrauch.



Artikelnummer	20 202236 S
EAN	7611007079901 
Einheits Nr.	986888313
Einheit	STK
Verpackungseinheit	3
Verpackungsmasse	10.0 x 36.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.585 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Variabl
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	längs, quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss

Merkmal	Bezeichnung
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	integrierte Aufwickelvorrichtung
Produkthöhe	360 mm
Produktbreite	100 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.580 Kg
Verpackungsart	Sleeve mit Eurolochung