

φ19mm带灯按钮
银触点

分销方
RS-online



82-5552.2124



<https://rs-online.eao.com/component/82-5552.2...>

您的产品:



82-5552.2124 φ19mm带灯按钮银触点

正面

正面尺寸:	Ø 22 mm
正面形式:	圆形
前挡圈材质:	铝
前挡圈形状:	平面的

安装

安装开孔:	Ø 19 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	不锈钢原色
灯罩材质:	铝
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	不透明
发光颜色:	蓝色
发光形状:	环

电气特性

开关电压和电流:

根据IEC 60947-5-1 (银触点)

负载类别 AC-15

电压

24 VAC

35 VAC

110 VAC

220 VAC

开关额定 DC 负载类别 DC-13 (银触点)

电压

24 VDC

35 VDC

110 VDC

220 VDC

电流

1 A

1 A (M12 版本)

1 A

0.5 A

电流

0.7 A

0.5 A (M12 版本)

0.2 A

0.1 A

根据 UL 508 (银触点)

cosφ 0,75 ... 0,8

电压

120 VAC

240 VAC

24 VAC

电流

5 A

3 A

1 A

触点:

1 FS

工作电压:

24 V DC

工作电流:

7 mA

额定工作电压 **U_e**:

250 VAC

额定绝缘电压 **U_i**:

250 V

开关额定值:

240 V

电气寿命:

50 000 cycles of operation

耐电强度:

1500 VAC, 50 Hz 所有端子与地之间1 min

污染等级:

2,根据 EN IEC 60947-1

热电流 **I_{th}**:

5 A

机械特性

端子:

螺钉端子

触点材质:

银

开关动作:

自锁

开关系统:

快动开关元件

机械寿命:

500 000 次

操作力:

4 ... 7 N

操作行程:

约 3 mm

拧紧力矩:

0.5 ... 0.6 Nm, 螺钉端子0.1 Nm

重量:

0.018 kg

环境条件

正面IP等级:	IP65 , IP67
工作温度:	- 30 °C ... + 70 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	最大 500 m / s ² 根据 IEC 60068-2-27
耐振动能力:	10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6
耐候性:	湿热, 21 d , 根据 IEC 60512-11

证书

标准认证:	CB, CCC, C UL, UL
符合标准:	CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	φ19mm带灯按钮银触点, 自锁, 240 V, 24 V DC, 1 FS, 螺钉端子, 圆形, 铝, 蓝色, 不锈钢原色
照明种类:	单LED
外壳大小:	19 mm
接线图:	

组件布局:



安装开孔:



外形尺寸:



A = 焊接端子
B = 螺钉端子