

# KERN IFB15K2DM

Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema di misurazione

Divisione [d]:	2 g   5 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min   10 min
LinearitÀ:	2 g   5 g
Peso di calibrazione consigliato:	15 kg (M1)
Portata [Max]:	6 kg   15 kg
PossibilitÀ di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	-15000000 mg
RiproducibilitÀ:	2 g   5 g
Risoluzione:	33.000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione:	2 s
UnitÀ di misura:	kg

## Display

Altezza cifre di display:	5,200 cm
---------------------------	----------

## Dati tecnici di taratura

Carico minimo [Min]:	40 g   100 g
Classe di taratura:	III
Divisione omologata [e]:	2 g   5 g
Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU:	si
Periodic Verification for Italy:	969-112
PossibilitÀ di taratura in fabbrica:	si

## Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	500 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	5 g
Risoluzione conteggio:	30000

## Funzioni

Funzione di conteggio:	si
Funzione di memoria somma:	si
Pesata con approssimazione:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %
Umidità dell'aria minima:	0 %

## Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional (factory)
Autonomia:	35 h
Autonomia:	8 h
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Alimentatore esterno
------	----------------------

## Alimentazione

Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

## Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificato DAkkS:	963-128
Omologazione:	965-228

## Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia industriale

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	415 x 700 x 240 mm
Peso lordo:	7 kg
Peso netto:	6 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Altezza stativo:	33 cm
Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	250 x 160 x 58 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	300 x 240 x 110 mm

# KERN IFB15K2DM

Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Dimensioni totali (LxPxA): 460 x 240 x 360 mm

Livella: si

Lunghezza cavo apparecchio indicatore: 3 m

Materiale dell'alloggiamento: Plastica

Materiale della piatta di pesata: acciaio inox

Piedini girevole: si

Superficie di pesata (LxP): 300 x 240 mm

Supporto a parete: si