


Montageauschnitt/  
panel cut out


1:1

$\phi 16,3 \pm 0,2$



$14,3 \pm 0,2$

Leiterplatten Lochbild/  
PCB layout



1) Leiterplattenaufgabe/top surface PCB

empfohlene Leiterplattenstärke: 1,6mm/  
recommended PCB-thickness: 1,6mm

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel/Free size tolerances			
Mod.	Dat.	Name	Detail.	Dat.	Name	Maßstab/Scale	Gerätebuchse M12-A-kodiert gerade IP20 M12 panel feed through/ PCB straight A-coded		
413598	11.02.08	DY		20.06.06	DY			2:1	TB 21 03 321 6510 Sub. SK Han 2782 v. 10.02.06
413033	04.07.07	DY	Insp.		SP				
412951	29.05.07	DY	Stand.						
412641	16.01.07	DY	HARTING Electric GmbH & Co. KG				Blatt/page /		
412198			D-32339 Espelkamp						