

## MERKMALE

- PVC-Ummantelungsmaterial zur Isolierung
- H07V-K-Standard
- Die Größen reichen von 1,5 mm<sup>2</sup> CSA/15 AWG bis zu 10 mm<sup>2</sup> CSA/7 AWG
- Lieferung auf einer 100-m-Rolle

## RS PRO Rot, 16 mm Schaltdraht, 100 m

RS Best.-Nr. 536-398



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

### Produktbeschreibung

Eine Serie von Anschlussdrähten von RS PRO. Geeignet für elektrische Leistung, Beleuchtung und interne Verdrahtungsanwendungen. Alle Standardgerätekabel in dieser Serie sind 100 m lang und mit einer Vielzahl von Mantelfarben zur Auswahl für verschiedene Anwendungen geeignet. Aufgrund des robusten und sorgfältig gefertigten Kupferleiters sind alle Modelle äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

### Allgemeine

<b>Typ</b>	Anschlussdraht
<b>Leitermaterial</b>	Blankes Kupfer
<b>Mantelfarbe</b>	Rot
<b>Isoliermaterial</b>	PVC
<b>Drahtausführung</b>	2491X

### Elektrische Spezifikationen

<b>American Wire Gauge</b>	5AWG
<b>Nennspannung</b>	450/750 V
<b>Nennstrom</b>	76A
<b>Harmonisierter Code</b>	H07VK

### Mechanische

<b>Querschnittsfläche</b>	16mm <sup>2</sup>
<b>Außendurchmesser</b>	7,3mm
<b>Länge</b>	100m

## Betriebsumgebungsspezifikationen

<b>Minimale Betriebstemperatur</b>	5 °C
<b>Maximale Betriebstemperatur</b>	70 °C
<b>Großer Betriebstemperaturbereich</b>	5 °C bis 70 °C.

## Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	Harmonisierte Zertifizierung
<b>Normen erfüllt</b>	Harmonisierte Zertifizierung; RoHS-konform, H07V-K-Standard

