

## IDG100x35-Ø8

EAN 4031582347203

Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus hitzebeständigem Silikongummi, dämpfend, Trockenlagerbuchse

### Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Reifenbreite	35 mm
Achsloch-Ø	8 mm
Nabellänge	45 mm
Temperaturbereich	- 30 / + 250 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	0.354 kg
Härte der Lauffläche	A 75 Shore
Tragfähigkeit	80 kg
Tragfähigkeit (statisch)	160 kg



Laufverhalten	+	+	+	+	+
Fahrgeräusch	+	+	+	+	+
Verschleißbeständigkeit	+	+	+	+	+
Korrosionsbeständigkeit	+	+	+	+	+

