



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MZ3
Destination du produit	Soupapes de zone
Commande	Linéaire
Type de commande	Commande manuelle avec clé allen 5/32
[Us] tension d'alimentation	24 V CA
Signal de retour	2...10 V CC
Puissance consommée en W	3 W
Puissance consommée en VA	3,6 VA
Signal de commande	Modulant
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Longueur de course	16 Mm
Etalonnage automatique de la course	Faux
Force N	300 N
Force lbf	68 Lbf
Longueur de fil	1,5 m
Fils et connexions	Bornier
Degré de protection IP	IP43
Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-25...65 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	20,6 Cm
Largeur de l'emballage 1	11,6 Cm
Longueur de l'emballage 1	8,4 Cm
Poids de l'emballage 1	500 G

Durabilité de l'offre

Règlementation REACh	Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0