

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la corrosión
- Disponibles en varios tamaños.
- Construcción resistente al desgaste
- Rodamiento de bolas radial de fila única

Rodamiento de bolas de ranura profunda 10mm 22mm O.D

Código RS 893-7461



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Una gama de rodamientos de bolas de una fila con ranura profunda de acero inoxidable métrico de la marca RS, fabricados para resistir aplicaciones exigentes, humedad, corrosión y abrasión. Disponible en varios tamaños, son la opción ideal para el sector de la alimentación y bebidas gracias a su diseño higiénico, y tienen una alta resistencia al agua.

Especificaciones

Tipo de rodamiento de bolas	Ranura profunda
Tipo de fin	Sellado
Número de filas	1
Carga estática nominal	1.04kN
Material	Acero inoxidable
Tipo de carrera	Sencillo
Tipo de diámetro interno	Paralelo
Aplicación	Industria farmacéutica, química, médica, de impresión, motores/bombas, marina/marina, industria de alimentos y bebidas

Especificaciones mecánicas

Diámetro interior	10mm
Diámetro exterior	22mm
Ancho de carrera	6mm
Carga nominal dinámica	2.16kN
Carga estática	1.04kN
Masa	0.009Kg

