

CARACTERÍSTICAS

- Incluye 2 tipos comunes de herramientas para machos de roscar, incluidos machos de roscar de fondo y macho de roscar
- Se puede utilizar con llave giramachos o herramienta eléctrica
- Disponible en una variedad de tamaños:
- Fabricado con HSS durable
- Se suministra con tubo de polipropileno para un almacenamiento seguro

Juego de machos de roscar de acanaladura recta de HSS de 1/2 pulg. BSPF de RS Pro

Código RS: 136-8578



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de

productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Presentamos los machos de roscar de acanaladura recta de acero de alta velocidad (HSS) de nuestra Marca de confianza RS Pro, una gama de herramientas para cortar roscas en material como pernos de metal. Estos machos durable son ideales para usar con una llave de grifo o taladro, proporcionando excelentes resultados para una variedad de aplicaciones. Los juegos incluyen los 2 tipos comunes de machos de roscar de acanaladura recta, incluido un macho de roscar cónico y macho de roscar inferior, lo que permite llevar a cabo una serie de tareas de roscado, desde el inicio de una rosca nueva hasta el corte de una rosca recta en cuanto el macho de roscar entra en el orificio. El macho de roscar cónico dispone de un chaflán de 4° y el macho de roscar inferior dispone de un chaflán de 23°, lo que ofrece un conjunto versátil.

Los juegos de machos de roscar de mano de 2 piezas RS Pro están disponibles en los siguientes tamaños:

152-176: BSP de 1/4 pulg

152-160: BSP de 3/8 pulg

152-378: BSP de 1/2 pulg

Especificaciones

Tamaño de rosca	BSPP de 1/2 pulg
Tipo	Macho de roscar con acanaladura recta
Estándar de rosca	BSPF
Contenido	Macho de roscar cónico y macho de roscar
Número de piezas	2
Aplicaciones	Automoción, bricolaje, fontanería

Especificaciones mecánicas

Material	Acero de alta velocidad (HSS)
Tamaño máximo del macho de roscar	BSPP de 1/2 pulg
Tamaño mínimo del macho de roscar	BSPP de 1/2 pulg

