



### Principales

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                            | ComPacT                                                                                         |
| Gamme de produit                 | ComPacT NSXm nouvelle génération                                                                |
| Nom de l'appareil                | MX                                                                                              |
| Type de produit ou équipement    | Tension de déclenchement                                                                        |
| Application                      | Contrôle                                                                                        |
| Type de déclencheur voltmétrique | Bobine d'ouverture<br>Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip)   |
| Type de commande                 | Standard                                                                                        |
| [Uc] tension circuit de commande | 24 V CA 50/60 Hz<br>24 V CC                                                                     |
| Compatibilité de gamme           | ComPacT (ComPacT NSXm nouvelle génération)<br>ComPacT (ComPacT NSXm)<br>PowerPact (PowerPact B) |

### Complémentaires

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Operating threshold              | 0,7 Un ouverture                                           |
| Temps de réponse                 | < 50 ms                                                    |
| Type de signal de commande       | Impulsion<br>Maintenu                                      |
| Durée de l'impulsion             | >= 20 ms                                                   |
| Borne de raccordement auxiliaire | Précâblé 0...0,8 mm <sup>2</sup> (AWG 18)multibrins cuivre |
| Longueur de dénudage des fils    | 8 mm                                                       |
| Longueur du câble                | 1 m                                                        |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,1 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,3 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 80 g     |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 1,927 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                             |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                      |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|