

Nettbrettholder veggfeste med arm TABLET HOLDER WALL XL

Artikkelnummer	893823	Antall salgsenheter	1 Stykk
Farge	Sølv	Salgsenhet EAN	4005546726182
Emballasjeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	434 G
Base EAN	4005546726182	Opprinnelsesland	DE



Logoer og utmerkelser



Produktbeskrivelse

- Nettbrettholder for vegg. Passer for nettbrett med deksel/futeral i størrelsen 7-13"
- Kan roteres 360° for fleksibel bruk i stående og liggende størrelse (festepunkt ved 90°)
- Ekstra dyp modul (23 mm) gjør at nettbrettet sitter veldig stødig (med eller uten deksel/futeral)
- Symmetrisk klemmeåpning for enkel håndtering
- Åpning for lade- og strømforsyningskabel
- Gummipolstrede overflater for skånsom klemming
- Enkel veggmontering av adapteren
- Robust takket være materialer av høy kvalitet: Aluminium, ABS
- Ideell for industriell bruk

893823_PDS_DURABLE_nb_NO.pdf | 2025-06-01 02:34

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Nettbrettholder veggfeste med arm TABLET HOLDER WALL XL

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	95
Utvendig høyde (mm)	225
Utvendig dybde / lengde	170 mm
Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for	1 Tablet
Orientering Format	Stående / liggende
Brand / Varemerke	DURABLE
Skjermstørrelse	17.8 cm (7") - 33.0 cm (13")
Maks. bredde på holderen (mm)	23
Brakett symmetrisk åpning	160 - 275 mm
Displayet kan roteres (°)	360
Svingbar brakett	Nei
Trinnløs justerbar helning	Nei
Mulighet for bevegelse	Roterer
Kabelhåndtering	ja
Maks. belastningskapasitet	Maks. 1 kg
Tyverisikring	Nei
Montering	Enkel montering
Opprinnelsesland	Tyskland
Type base / feste	Veggmontering