

# IRI-S

## IRI-S, UN MODÈLE UNIQUE POUR DES MILLIERS DE VISAGES

Parce que chaque visage est unique, Bollé Safety a développé IRI-s, un modèle de lunettes de protection universel, ultra-modulable qui s'adapte infiniment à chaque individu grâce à son nez B-Flex, à mémoire de forme. IRI-s est également disponible avec des corrections dioptriques.

 **PLATINUM**



IRIPSI



IRIPSF



IRITWI



VERSIONS DIOPTRIE :  
+1.5 : IRIDPSI1,5  
+2 : IRIDPSI2  
+2.5 : IRIDPSI2,5  
+3 : IRIDPSI3



27 g

**FOURNI AVEC**

**Cordon ajustable  
Ref. CORDC**



Insert Optique  
IRISRXKIT



Branches bi-couleurs &  
bi-matériaux



























Nez **B FLEX**  
3 positions

- + 1 MODÈLE - 1 TAILLE UNIQUE**
- + BRANCHES BI-MATIÈRES, ERGONOMIQUES & PIVOTANTES**
- + VERSION INCOLORE AVEC LOUPE DE LECTURE INTÉGRÉE**
- + TRAITEMENT  PLATINUM (P)**
- + NEZ **B FLEX****

**bollé**  
SAFETY

# IRI-S

## IRI-S UN MODÈLE UNIQUE POUR DES MILLIERS DE VISAGES

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
IRI-S	 Incolore	IRIPSI	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée 
	 Fumée	IRIPSF	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée 
	 Twilight	IRITWI	5-2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée 
	 Dioptrie 1.5	IRIDPSI1.5	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée
	 Dioptrie 2	IRIDPSI2	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée
	 Dioptrie 2.5	IRIDPSI2.5	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée
	 Dioptrie 3	IRIDPSI3	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée

### MARQUAGES DES OCULAIRES

#### Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

#### Symboles de résistance mécanique :

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

**T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

#### Autres symboles :

**K.** Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.

**N.** Résistance à la buée.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

### TECHNOLOGIES

#### B-TWILIGHT

La nouvelle technologie B-Twilight présente les avantages de l'ESP avec un double traitement anti-buée (intérieur et extérieur) des oculaires qui repousse la buée dans les conditions les plus extrêmes. Conçue et utilisée en cas de faible luminosité, elle améliore les contrastes. Son taux de transmission est idéal en extérieur, particulièrement à l'aube et au crépuscule. B-Twilight filtre 76 % de la lumière bleue.

#### PLATINIUM

Le nouveau traitement anti-buée et anti-rayures PLATINIUM est un revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures (1.4cd/m<sup>2</sup>), aux produits chimiques les plus agressifs et retarde durablement l'apparition de buée.

### MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166 :** garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

**T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

**Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.**

### STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

**ENTRETIEN :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

### CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	IRIPSI	IRIPSF	IRITWI	IRIDPSI1.5	IRIDPSI2	IRIDPSI2.5	IRIDPSI3
Sachet plastique individuel	3660740000264	3660740000271	3660740000288	3660740007003	3660740007010	3660740007027	3660740007034
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740100261	3660740100278	3660740100285	3660740107000	3660740107017	3660740107024	3660740107031
Carton de 300 paires de lunettes de sécurité	3660740200268	3660740200275	3660740200282	3660740207007	3660740207014	3660740207021	3660740207038

### CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 10
MONTURE	PC
BRANCHES	PC + TPR
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACE DE RECHANGE	Non



28/07/2014

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY