

特点

- 良好的灵活性、易于使用
- 可耐受多种化学制品、包括多种酸 / 碱
- 专门选择的高拉伸聚酯纤维
- 符合 **ec** 标准、适用于食品接触应用
- 由不含镉和硅树脂的材料制成

RS Pro 管、透明、32.5mm 外径、15m longenforced、210mm 弯曲半径、应用

RS 号: 243-0166



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

此 RS Pro 管特别适用于多种应用、无论是 diy 还是商业用途、符合 ec 标准的低毒性软管都非常可靠、Durable over time。RS Pro 软管适用于水、燃料、油和其他化学制品等液体、也适用于食品行业、可用于空气和气体应用。这款多用途、高质量的全方位产品非常受欢迎、尤其适用于输送空气和水。

一般规格

材料	pvc
颜色	透明
强化	是的
应用	化学制品、压缩空气、食品、液体、水、广泛用于挂车行业的管道水和化学制品、常用于制药 / 科学应用、用于化学制品传输、空气应用、如气动工具、用于传输食品物质和液体

机械规格

内径	25mm
外径	32.5mm
长度	15m
弯曲半径	210mm
安全系数	4:1

操作环境规格

最低工作温度	-15°C
最高工作温度	+600°C
最大工作压力	10 bar

认证

合规性 / 认证	符合 BS6066 、 ISO5774 、 rohs 标准
----------	-------------------------------