

Navneskilt 60x90 mm med halsbånd 10

Artikkelnummer	813907	Antall salgsenheter	1 Pakke
Farge	Mørk blå	Salgsenhet EAN	4005546800189
Emballasjeeenhet	10 stk / pakke	Emballasjevekt (brutto)	160.48 G
Base EAN	4005546800189	Opprinnelsesland	CN



Produktbeskrivelse

- Navneskilt med tekstilbånd
- Åpent navneskiltlokk for raskt å kunne skifte innstikk
- Sikker lukking av båndet som åpner seg hvis det trekkes for hardt i den
- Ideell for messer, kongresser, VIP-arrangementer eller store arrangementer
- Passer til utskriftbare etikettark: art.nr 145602

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	95
Utvendig høyde (mm)	75
Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for	1 Sign(s)
Format (for)	60 x 90 mm
Orientering Format	Liggende
Brand / Varemerke	DURABLE
Innvendig etikettbredde (mm)	90
Innvendig etikethøyde (mm)	60

Navneskilt 60x90 mm med halsbånd 10

Klassifisering	Standard
Frontåpning med nedsenket nivå	Nei
Euro-perforering	ja
Roterende feste	Nei
Med blanke innstikk	ja
Etiketteringsvindu med innstikk som kan skiftes ut	ja
Utforming av skilthylse	ja
Kan spesialtrykkes (tilpasset)	Nei
Nikkelfritt feste	Nei
Type etikett	DURAPRINT®
Type festeanordning	Tekstilsnor 10 mm bred