

特点

- 该跨国公司连接器适合与 RG58 类 /u 类电缆一起使用
- 提供压接、焊接端接
- 50Ω 的阻抗
- 该连接器具有令人印象深刻的工作范围温度（ -20°C 至 $+80^{\circ}\text{C}$ ）
- 与宾连接器不一样、该转换器可确保无振动就位、是强烈振动应用的完美解决方案
- 极佳的射频通信、高达 11 GHz

RS 50 Ω Pro 直向电缆安装的跨国公司连接器、插头、RG58 交流 /u

RS 号： 136-718



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

50 欧姆射频同轴转换插头连接器、带压接端接。这些 50 Coax 电缆安装压接插头具有镀镍黄铜主体、镀金中心触点、橡胶衬垫、适合与各种射频同轴电缆类型一起使用。

一般规格

同轴连接器类型	跨国公司连接器
性别	公
安装类型	电缆安装
终止方法	焊接
身体方向	直向
电缆类型	RG58/U
主体镀层	镍
触点材料	铜合金
触点镀层	金
应用	天线；工业；无线；宽带；军事

电气规格

阻抗	50Ω
极性	正常
工作频率	0 至 11GHz

操作环境规格

最低工作温度	-20°C
最高工作温度	80°C

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------



Dimensions: (mm)

