

M18 FHAC16-302X

M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 16MM

- Le perforateur burineur le plus compact et le plus rapide de sa catégorie, permettant une productivité et un confort accrus
- Une force de frappe de 1.7 J avec un niveau de vibration réduit de 13.6 m/s²
- Jusqu'à 58 trous de ø10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ 3.0
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
- Compatible avec M18 FDDEC
- Technologie anti-vibration (AVS) pour limiter les vibrations transmises à l'utilisateur. En plus de la technologie AVS la machine est équipée d'une poignée latérale anti-vibration.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.
- Technologie AVS : Système Anti-vibrations



REDLITHIUM™



Force de frappe (J) (EPTA)	1.7
Capacité optimisée perçage béton	5 - 12
Capacité béton (mm)	16
Cadence de frappe max (cps/min)	5,080
Pour système d'extraction des poussières Milwaukee	M18 FDDEC
Inclus dans le kit	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933498584