



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L + N
Länge in 18-mm-Modulen	24

Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	12-polig N + L
Polkonfiguration für 1-Weg	1x 1P + N 1x 2P
Verbindungsabstand	18 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	36 mm
Markierung	N L1 N L2 N L3
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	100 A (40 °C)
Betriebsbemessungsspannung Ue	415 V AC
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben oder unten auf Tunnelklemmen Oben oder unten auf Doppelklemme
9-mm-Raster	48
Breite	430 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 Acti 9 iK60 Acti 9 iC60

Acti 9 iID
Acti 9 iID K
Acti 9 iSW
Acti 9 iSW-NA

Montage

Standards	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
Feuerwiderstand	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------