M18 FHAC16-0X
TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS 16 MM M18 FUEL™

- Il tassellatore più compatto e veloce della sua categoria, che consente di aumentare produttività e comfort
- Potente, in una forma compatta: 1.7J di energia di impatto
- Instancabile: fino a 58 fori ⌀ 10 x 50 mm con 1 batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 3 Ah (M18 HB3)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Compatibile con unità di aspirazione M18 FDDEC
- Sistema antivibrazioni (AVS) per ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore e l'esposizione alle vibrazioni. Maniglia laterale aggiuntiva per ridurre ulteriormente le vibrazioni
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Energia del colpo (EPTA)(J)	1.7
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	5 - 12
Foro calcestruzzo max (mm)	16
Frequenza di percussione (colpi/min)	5,080
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.6 (M18 HB3)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933498583