

ActivArmr® Multipurpose Light Duty (Leichte Belastungen)

MECHANIKSCHUTZ



MEHRZWECKHANDSCHUHE



LEICHT

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHT-UNGS-MATERIAL	BESCHICHT-UNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
97-007	Gestrickt	15	Spandex Nylon	Nitrilschaum	Innenhand beschichtet	Strickbund	Schwarz/ Grau/Orange	8, 9, 10, 11	218-263	12 Paar pro Karton



BESCHREIBUNG

- Der Mehrzweckhandschuh ACTIVARMR® Light Duty (Leichte Belastungen) bietet einen wirksamen Schutz und trägt sich trotzdem wie „eine zweite Haut“ (Schnittschutz Stufe 1, Abriebfestigkeit Stufe 1).
- Eine Nitrilschaumbeschichtung ermöglicht eine gute Fingerbeweglichkeit und verbessert gleichzeitig den Nass- und Trockengriff.
- Das atmungsaktive, robuste Nylon-Trägermaterial erhöht den Tragekomfort.
- Die verstellbare Manschette des Handschuhs vermeidet einen zu engen Sitz am Handgelenk.



EN 388
3131

KATEGORIE II

Vielseitiger Schutz für all Ihre rauen Arbeiten

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeine Bauarbeiten
- Arbeiten mit Trocken- und Rigipswänden
- Isolierarbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Leichte Wartungsarbeiten
- Be-/Entwässerungsarbeiten

Druckdatum: 02-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu