

Tube dimensions en mm -TU TU0604YR-100

Fiche technique

General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 16 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C.
- 29 variations de couleurs.

Spécifications standards

Couleur	YR (Orange)
Longueur du rouleau	100 m
Taille	0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
Longueur de la bobine	Sans
Suffixe	Sans
Pression du fluide	Air, Eau
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-20 °C (Sans gel) / 0 °C pour eau
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pression maxi. à 20°C	0.8 MPa
Poids	1.930 Kg

Information supplémentaire

Catalogue

[TU-29COLOR-A_FR.pdf](#)