



testo 175-H2

testo 175-H2, Feuchte-/Temperaturlogger (mit Display), 2 Kanal, mit internen Sensoren, Wandhalterung und Kalibrier-Protokoll

Der kompakte Feuchte-/Temperaturlogger mit Display. Er liefert vor Ort den schnellen Überblick über die aktuellen Messwerte, zuletzt gespeicherten Werte, Max- und Min-Werte und die Anzahl der Grenzüber- und Unterschreitungen.

Großes Display, ist auch aus einiger Entfernung gut lesbar
Schnelle Dokumentation mit dem Infrarot-Drucker, 6 Zeilen/sec
Mit dem testo 580 Daten sammeln und zur Auswertung in den PC/Notebook übertragen

Technische Daten

Speicher	16000
Lagertemperatur	-40 ... +85 °C
Betriebstemperatur	-20 ... +70 °C
Stromversorgung	1
Batterietyp	Lithium-Batterie
Gewicht	85 g
Abmessung	82 x 52 x 30 mm
Gehäusematerial	ABS

Fühlertyp NTC

Messbereich	-20 ... +70 °C
Auflösung	0.1 °C

Fühlertyp Kapazitiver Feuchtesensor

Messbereich	0 ... +100 %rF
Auflösung	0.1 %rF