

DÉFONCEUSE XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS 8-12 MM - POWERSTACK

LÉGÈRE, COMPACTE AVEC UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ !

PERFORMANTE pour tout type de travaux et dans tous les matériaux (bois-PVC-Alu...)

- Profondeur de travail jusqu'à 70 mm
- 7 vitesses possibles de 11 000 à 23 000 tr/min
- Vitesse constante pour un rendu impeccable
- Blocage rapide à la poignée lors de la plongée ou la remontée

SÉCURITÉ MAXIMALE :

- Système anti-rotation : la machine se coupe automatiquement en cas de choc ou de perte de contrôle
- LED rouge s'allume en cas de surcharge moteur
- Arrêt instantané de la fraise dès que la gâchette est lâchée

CONFORTABLE ET FACILE D'UTILISATION

- Légère et compacte avec ses 3,5 kg
- Poignée surmoulée avec un grip bi-matière pour une bonne prise en main

PRATIQUE :

- Aspiration dans la colonne : pas de gêne visuelle - Ni encombrement pendant l'utilisation
- Eclairage par LED ciblé sur la surface de travail



Livrée avec base affleurement, base défonçage, adaptateur pour l'extraction des poussières (pour les 2 bases), guide parallèle (pour les 2 bases), pinces de serrage 8 et 12 mm, coffret TSTAK + pour la version QW 2 batteries 5 Ah powerstack, chargeur

MOTEUR	18V Brushless
PLONGÉE	70 mm
RÉGIME À VIDE	11 000-23 000 tr/min
MODES DE VITESSE	7
POIDS	3,5 Kg (Nue)

DCW620H2-QW | **5 035 048 810 378**