SIEMENS

数据页 **8GK1082-3KK31**

ALPHA 160 DIN 壁挂式配电盘 明装，含配电盘区 安装套件用于 模块化安装设备 和端子排 凹顶导轨间距150mm 高 =800mm 宽 =800mm 深 =140mm 防护等级 II RAL 9016，IP44 2 行用于端子排 3 行用于模块化安装设备

版本	
产品品牌名称	ALPHA
产品名称	壁柜
产品的规格	内置设备的明线安装
表面加工	粉末涂层
防护等级	
防护等级 IP	IP44
设备保护等级	防护等级 2
IK 防护等级	IK08
应用适宜性 适于外部应用	否
外形	
RAL颜色编码	9016
产品组件	
● 电缆进线	是
● 安装板	否
特殊产品特点	明装
产品扩展 可选 顺序排列	是
DIN 安装轨的数量	9
行数目	15
机械设计	
高度	800 mm
宽度	800 mm
深度	140 mm
安装深度	140 mm
宽度分配单元的数量	180
宽度分配单元的数量 每个 DIN 安装轨道	12
紧固类型	明装
净重	24.62 kg
材料 外壳的	钢

认可 证书

General Product Approval			Test Certificates	other	
Confirmation			Special Test Certific-ate	Confirmation	Miscellaneous

Environment

Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations

保留变更权利
© Copyright Siemens

更多信息

包装信息
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (网上订购系统
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8GK1082-3KK31

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8GK1082-3KK31

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1082-3KK31

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

上一次修改: 2024/1/13

保留变更权利
© Copyright Siemens

保留变更权利
© Copyright Siemens