



37301508

Edelstahlgehäuse Edelstahl Industrie

300 x 150 x 81 mm

Edelstahlgehäuse Edelstahl Industrie 300 x 150 x 81 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	300 mm
Breite	150 mm
Tiefe	81 mm
Material	Edelstahl
Materialgüte	1.4301/304
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	80 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
Wärmefreisetzungsrate	HL 3
Rauchgaskonzentration	HL 3
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
Zulassungen	Lloyd Register, UL 508A

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	-
Gewicht	2.03
GTIN	4250157919250

ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC000058

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10011039
Montageplatte für 37.301508



10062021
Erdschiene für 37.301508



37000002
Edelstahl Außengelenk



37105000
Edelstahl Aussenbefestigungslaschen



37990001
Montageset für Edelstahlgehäuse