

貫通モジュール - VIP-3/SC/FLK40 - 2315078

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)




VARIOFACEモジュール、ネジ接続式、リボンケーブルプラグコネクタ付き、NS 35レールに取付け、オスコネクタおよびソケットコネクタ用長短固定ラッチ付き、40極

特長

- ✓ 10～64極
- ✓ 金属製フット
- ✓ IEC 60603-13準拠
- ✓ 1:1接続
- ✓ ねじ式



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 313292
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	199.7 g
関税	85369010
生産国	米国

技術データ

寸法

幅	77.4 mm
高さ	69 mm
奥行き	62 mm

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C

その他

最大許容動作電圧	60 V AC/DC
----------	------------

貫通モジュール - VIP-3/SC/FLK40 - 2315078

技術データ

その他

最大許容電流 (分岐あたり)	1 A
極数	40
状態表示	なし
取付け位置	任意
標準/規則	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
定格サージ電圧	0.6 kV
汚染度	2
サージ電圧カテゴリ	II

接続1の接続データ

連続名	フィールドレベル
準拠規格	IEC / EN
接続方法	ネジ接続
剥き線長さ	8 mm
ネジ山	M 3
単線接続断面積	0.2 mm ² ... 4 mm ²
撚線接続断面積	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
接続電線断面積AWG	24 ... 12

接続2の接続データ

連続名	制御システムレベル
接続方法	IDC/FLKピンコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	40

サポートするコントローラ

コントローラ	ALLEN-BRADLEY SLC 500
- 適切なI/Oカード	1746 OB 32
	1746 OV 32
	1746 IB 32
	1746 IV 32

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608

貫通モジュール - VIP-3/SC/FLK40 - 2315078

分類

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

認証

認証


認証

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

CSA 	
mm ² /AWG/kcmil	30-12
標準規格 IN	1 A
定格電圧UN	125 V

貫通モジュール - VIP-3/SC/FLK40 - 2315078

認証

UL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	30-12
標準規格 IN	1 A
定格電圧UN	125 V

cUL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	30-12
標準規格 IN	1 A
定格電圧UN	125 V

EAC

cULus Recognized	
------------------	--

アクセサリ

アクセサリ

システムケーブル

ケーブル - VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - 2318787

丸ケーブルアセンブリ、40ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。垂直接続および水平接続、ケーブル長 : 0.5 m



ケーブル - VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M - 2318790

丸ケーブルアセンブリ、40ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。垂直接続および水平接続、ケーブル長 : 1 m



貫通モジュール - VIP-3/SC/FLK40 - 2315078

アクセサリ

ケーブル - VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M - 2318800

丸ケーブルアセンブリ、40ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。垂直接続および水平接続、ケーブル長 : 1.5 m



ケーブル - VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M - 2318813

丸ケーブルアセンブリ、40ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。垂直接続および水平接続、ケーブル長 : 2 m



ケーブル - VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M - 2318826

丸ケーブルアセンブリ、40ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。垂直接続および水平接続、ケーブル長 : 3 m



ケーブル - VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M - 2318839

丸ケーブルアセンブリ、40ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。垂直接続および水平接続、ケーブル長 : 4 m



ケーブル - VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M - 2318842

丸ケーブルアセンブリ、40ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。垂直接続および水平接続、ケーブル長 : 6 m



貫通モジュール - VIP-3/SC/FLK40 - 2315078

アクセサリ

ケーブル - VIP-CAB-FLK40-0,14/... - 2318855



丸ケーブルアセンブリ、40ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。垂直接続および水平接続、ケーブル長：指定可

ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288985



丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタ x 2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタル IN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長：0.5 m

ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288998



丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタ x 2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタル IN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長：1 m

ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007



丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタ x 2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタル IN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長：1.5 m

ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289010



丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタ x 2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタル IN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長：2 m

貫通モジュール - VIP-3/SC/FLK40 - 2315078

アクセサリ

ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289023



丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタル IN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長 : 2.5 m

ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289036



丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタル IN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長 : 3 m

ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289049



丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタル IN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長 : 3.5 m

ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289052



丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタル IN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長 : 4 m

ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299589



丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタル IN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長 : 6 m

貫通モジュール - VIP-3/SC/FLK40 - 2315078

アクセサリ

ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299592



丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタル IN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長 : 8 m

ケーブル - FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602



丸ケーブルセット、40ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、Siemens SIMATIC® S5-95Uおよび100U (デジタル IN/OUT x 32) も使用可、ケーブル長 : 10 m

ケーブル - FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



シールド丸ケーブルアセンブリ、長さ指定可

プリントシステム

プリンタ - BLUEMARK X1 - 5147777



UniCard形式のプラスチックラベルを印刷するUV技術を持つプリンタ

端子台マーキング

端子台マーキング - UC-TM 4 - 0818111



端子台マーキング、シート、白、ラベリングなし、ラベリング可能 : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, プロッタ、
取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、端子台幅 : 4.2 mm, 印字エリア: 3.6 x 10.5 mm

貫通モジュール - VIP-3/SC/FLK40 - 2315078

アクセサリ

端子台マーキング - UC-TM 6 - 0818085



端子台マーキング, シート, 白, ラベリングなし, ラベリング可能: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, プロッタ, 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め, 端子台幅: 6.2 mm, 印字エリア: 5.6 x 10.5 mm

クイックマーカ - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



クイックマーカ, ラベリング, 白, ラベリングなし, ラベリング可能: プロッタ, 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め, 端子台幅: 5.08 mm, 印字エリア: 4.98 x 10.5 mm

クイックマーカ - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



クイックマーカ, ラベリング, 白, ラベリングなし, ラベリング可能: プロッタ, 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め, 端子台幅: 22 mm, 印字エリア: 10.5 x 21.8 mm

図面

回路図

