

## HDMI auf Displayport aktiv Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Buchse/Buchse)

Product ID: HDMI2DP



Der HDMI2DP DVI oder HDMI®-auf-DisplayPort®-Konverter konvertiert ein HDMI-, DVI- oder Mini DVI-Eingangssignal in ein DisplayPort (oder Mini DisplayPort)-Ausgangssignal und vermeidet damit die Kosten für die Aufrüstung Ihres Ausgabegeräts oder den Kauf eines neuen Displays.

Für den Anschluss einer DVI-Videoquelle an diesen Adapter wird ein DVI-zu-HDMI-Adapter benötigt. Die folgenden Adapter von StarTech.com sind kompatibel mit diesem Adapter:

- 90 cm HDMI-zu-DVI-D-Kabel (HDDVIMM3)
- 1,8 m HDMI-zu-DVI-D-Kabel (HDMIDVIMM6)
- 20 cm HDMI-zu-DVI-D-Videokabeladapter (HDDVIMF8IN)
- HDMI-zu-DVI-D-Videokabeladapter - M/F (HDMIDVIMF)
- Mini DVI-zu-HDMI-Videoadapter für MacBooks und iMacs (MDVIHDMIMF)

Der HDMI2DP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
- Behalten Sie Ihren bestehenden DisplayPort®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem HDMI®- oder DVI-Gerät.

### Features

- Unterstützt HD-Auflösungen bis zu 1920 x 1200.
- Speichert EDID-Informationen, um die Kompatibilität zwischen Ausgangssignal und Display sicherzustellen
- Unterstützt nicht komprimiertes HDMI®-2-Kanal-Audio, wie LPCM
- Ermöglicht die Konvertierung von DVI- oder Mini DVI-Ausgangsdaten mit zusätzlichen Kabeln (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kompatibel mit HDMI®, DVI und Mini DVI 1.0 Input
- Unterstützt DisplayPort®/Mini DisplayPort 1.1a Output

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	DisplayPort
	AV-Eingang	HDMI
<b>Leistung</b>	Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 (50/60Hz)
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
	Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Rote Stromversorgungs-LED
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	2A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.5A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	5
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	1.7 in [43 mm]
	Produktgewicht	3.8 oz [109 g]
	Produkthöhe	0.9 in [23 mm]
	Produktlänge	3.2 in [82 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	13.8 oz [392 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - HDMI auf DisplayPort Konverter

1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen

1 - Anleitung

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.