

B0118 -

Kollektion: CLASSIC

Ober: Wasserdichtes ganzgenarbttes Leder

Futter: Geruchsstopp Antiodor und Antibakteriell *

Zwischensohle: Fresh'n Flex

Zehenkappe: Stahl

Sohle: Antifatigue AirTech und TPU-Skin

CLASSIC

Die sachliche und unverzichtbare Wahl für diejenigen, die einen bequemen Arbeitsschuh benötigen



Normen

EN ISO 20345 2011 S3 (SRC)

Funktionen

- Antistatische Schuhe
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- 200 Joule resistente Zehenkappe
- Durchtrittsichere Sohle
- Schockabsorbung in der Knöchelregion
- Kohlenwasserstoffbeständig
- Weite für Männer
- Weite für Frauen
- Orthopädisches Fußbett nach Maß entsprechend europäischen Normen DGUV 112-191

**B0118 -
statistische Warennummer: 6403400000**

Prüfinstitut

A.N.C.I. Servizi S.R.L (CIMAC) (Benannte Stelle - Nr.: NB: 0465)

Via Alberto Riva Villasanta, 3
, Italy

Zertifikat Nr.: F-113-04522-21

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
B0118BKG36	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.1360	0.0989	8032790809060	
B0118BKG37	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.1900	0.0989	8032790809077	
B0118BKG38	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.2000	0.0989	8032790809084	
B0118BKG39	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.3100	0.0989	8032790807684	
B0118BKG40	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.3500	0.0989	8032790807691	
B0118BKG41	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.3700	0.0989	8032790807707	
B0118BKG42	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.4100	0.0989	8032790807714	
B0118BKG43	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.4900	0.0989	8032790807721	
B0118BKG44	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.5400	0.0989	8032790807738	
B0118BKG45	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.6500	0.0989	8032790807745	
B0118BKG46	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.6200	0.0989	8032790807752	
B0118BKG47	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.6420	0.0989	8032790807769	
B0118BKG48	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	0.9990	0.0989	8032790809510	
B0118BKG49	Black/Grey	67.0	41.0	36.0	1.6960	0.0989	8034003170929	